

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M4X20



Referência	24565.040.020
Marca	-
UBB	950353912831
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635365
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M4
Comprimento (L) (mm)	20
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183

Especificação técnica

Thread length (min.)	22
d_k (max.)	7.5
Rosca total $C \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

Desenho técnico

