

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M8X30



Referência	24565.080.030
Marca	-
UBB	951353774890
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635662
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M8
Comprimento (L) (mm)	30
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

### Normas

BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

### Especificação técnica

Thread length (min.)	34
$d_k$ (max.)	14.5
Rosca total $C \leq$	40
$k$ (max.)	4
$n$	2
$P$	1.25
$t$ (min.)	1.6

### Desenho técnico

