



Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M5X25

Referência	24570.050.025
Marca	-
UBB	950353149889
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636171
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	25 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desenho técnico

