

## Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M6X50



Referência	24570.060.050
Marca	-
UBB	950353151349
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636331
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	964
ISO	≈2010
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371

### Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

### Desenho técnico

