

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M8X16



Referência	24570.080.016
Marca	-
UBB	950353151596
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636362
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M8
Comprimento (L) (mm)	16
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

DIN	964 A
BS	4183
ASME	B18.6.7M
NF	E25-124
ISO	2010

Especificação técnica

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
$f \approx$	2
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Desenho técnico

