

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M8X25



Referência	24570.080.025
Marca	-
UBB	950353151752
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636386
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	25 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
DIN	964
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Desenho técnico

