



Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M4X8

Referência 24640.040.008

Marca -

UBB 950353153402

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637277

Emb. de 500 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	8 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	8
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desenho técnico

