

Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M4X16



Referência	24640.040.016
Marca	-
UBB	950353153733
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637314
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

DIN	85
BS	≈4183
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	16
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desenho técnico

