

Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M4X25



Referência	24640.040.025
Marca	-
UBB	950353153998
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637352
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M4
Comprimento (L) (mm)	25
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.6.7M
DIN	85
NF	E25-128
ISO	1580
BS	4183

Especificação técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	8
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	2.4
n	1.2
P	0.70
t (min.)	1

Desenho técnico

