



Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M6X40

Referência 24640.060.040

Marca -

UBB 950353155894

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637734

Emb. de 200 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

NEN	≈1603
ISO	≈1580
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-128

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desenho técnico

