



Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M6X50

Referência	24640.060.050
Marca	-
UBB	950353155977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637741
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ISO	≈1580
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
DIN	85

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desenho técnico

