



## Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M8X16

Referência 24640.080.016

Marca -

UBB 950353629203

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637819

Emb. de 200 Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Diâmetro        | M8                                                 |
| Comprimento     | 16 mm                                              |
| Classe          | 4.8                                                |
| Encaixe         | Fenda                                              |
| Forma da cabeça | Cabeça cilíndrica                                  |
| Material        | Aço                                                |
| Tratamento sup. | Zincado                                            |
| Rosca           | Métrica                                            |
| Info            | N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN]. |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| DIN  | 85        |
| NEN  | ≈1603     |
| BS   | ≈4183     |
| ISO  | ≈1580     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NF   | ≈E25-128  |

### Especificação técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M8   |
| Thread length (min.) | 38   |
| dk (max.)            | 16   |
| Rosca total C ≤      | 40   |
| k (max.)             | 4.8  |
| L (mm)               | 16   |
| n                    | 2    |
| P                    | 1.25 |
| t (min.)             | 1.9  |

### Desenho técnico

