

## Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M3X12

Referência	24660.030.012
Marca	-
UBB	950353157387
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639189
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	embalagem grande

### Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

### Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	20
k	2.4
L (mm)	12
Nr. fenda	1
P	0.5

### Desenho técnico

