

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Passivado a preto 4.8 M4X35

Referência	24810.040.035
Marca	-
UBB	950353176353
UNSPSC	31161504
EAN	8715492644961
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	35 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Rosca total C ≤	25
k	3.1
L (mm)	35
Nr. fenda	2
P	0.7

Desenho técnico

