



Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Aço Zincado 2,5X16MM

Referência	25110.025.016
Marca	-
UBB	950350002313
UNSPSC	31161508
EAN	8715492646897
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	16 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NF	E25-606
DIN	96
NEN	2251

Especificação técnica

D (mm)	2.5
dk	5
ds	2.5
k (max.)	1.7
L (mm)	16
n	0.6

Desenho técnico

