



Parafuso autorroscante cabeça sextavada DIN 7976 C Aço Zincado ST3,9X13MM

Referência	26080.039.013
Marca	-
UBB	500645225631
UNSPSC	31161507
EAN	8717077073203
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.9 mm
Comprimento	13 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

NF	≈E25-662 C
DIN	7976 C
BS	≈4174-AB
ASME	≈B18.6.5M-AB
ISO	≈1479 C

Especificação técnica

D (mm)	3.9
k	2.3
L (mm)	13
P	1.3
S	7

Desenho técnico

