



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,2X16MM

Referência	26501.022.016
Marca	-
UBB	500645230904
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064591
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.2 mm
Comprimento	16 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.2
k (max.)	1.8
L (mm)	16
P	0.8
Chave caixa	6

Desenho técnico

