



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,9X13MM

Referência	26501.029.013
Marca	-
UBB	950352570705
UNSPSC	31161507
EAN	8715492656872
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.9 mm
Comprimento	13 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	2.9
dk (max.)	5.6
k (max.)	2.4
L (mm)	13
P	1.1
Chave caixa	10

Desenho técnico

