

## Dormer Macho de máquina EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 2D609551                  |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500631678736              |
| UNSPSC     | 23241615                  |
| EAN        | 7320760662403             |
| Emb. de 1  | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Modelo                     | Macho de máquina |
| Comprimento da rosca       | 12               |
| Comprimento total          | 90               |
| Diâmetro do eixo           | 8                |
| Tipo de rosca              | Métrico          |
| Comprimento de corte       | 12               |
| Rosca de passo             | 1.25             |
| Número de lâminas de corte | 3                |
| Material de corte          | HSS-E            |
| Chave quadrada             | 6.2              |

### Normas