


MaxxFast Parafuso universal para madeira cabeça de embeber fenda cruz Aço inoxidável (Inox) A2 5X80MM (54)



Referência	30015.050.080
Marca	-
UBB	500512209320
UNSPSC	31161508
EAN	8715494273206
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	80 mm
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Info	Só embalagens completas.F=9mm apenas se L≥40mm.Os diâmetros 3 e 3,5 não são adequados para uniões estruturais de madeira, por isso não têm marcação CE.

Normas

Especificação técnica

D (mm)	5
dk	10
F	9
k	5.5
L (mm)	80

Desenho técnico

Nr. fenda	2
S	54

