



## Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 15

Referência	37840.150.001
Marca	-
UBB	950356354734
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771940
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	15 mm
Material	Aço de corte
Diâmetro Exterior	40

Info

Características especiais de anéis ajustáveis: Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste. Compensa variações de tolerância no ajuste. Simples desmontagem e movimentos precisos. A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto. As forças de união são distribuídas uniformemente pela circunferência.

### Normas

### Especificação técnica

b	12
b (j14)	12
d1	15

### Desenho técnico

d2	40
d2 (h13)	40
D (mm)	15
Dimensão do parafuso	M5x20

