



Anilha plana ISO 7090 Aço Zincado com espessura Cr(III) 200 HV M12

Referência	38183.120.001
Marca	-
UBB	500649069076
UNSPSC	31161800
EAN	8717077255326
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Classe	200 HV
Para diâm. nom.	12mm
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado com espessura Cr(III+)

Info

Anilhas planas com uma dureza mínima de 200HV. Devido à resistência à compressão são adequadas para parafusos com classe de aço máxima de 8,8 e / ou com porcas com uma classe de aço máxima de 8.

Normas

ISO 7090

Especificação técnica

d1	13
d2	24
h	2.5

Desenho técnico

