



O-ring d2=1,5mm Borracha NBR 70° Shore A d2=1,5mm 35,0MM

Referência	38801.035.001
Marca	-
UBB	950357273537
UNSPSC	27111900
EAN	8715492783288
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	35 mm
TCor	Preto
Material	Borracha
Material técnico	NBR 70° Shore A
Info	d2=1,5mm

Normas

Especificação técnica

d1	35
D (mm)	35
Espessura	1.5

Desenho técnico

