



O-ring, d2=1,78mm Borracha NBR 70° Shore A d2=1,78mm 3,17MM

Referência	38803.003.171
Marca	-
UBB	950357180146
UNSPSC	27111900
EAN	8715492783592
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.17 mm
TCor	Preto
Material	Borracha
Material técnico	NBR 70° Shore A
Info	d2=1,78mm

Normas

Especificação técnica

d1	3.17
D (mm)	3.17
Espessura	1.78

Desenho técnico

