

O-ring, d2=3,53mm Borracha NBR 70° Shore A d2=3,53mm 123,42-AS 249



Referência	38812.123.421
Marca	-
UBB	950357209945
UNSPSC	27111900
EAN	8715492787125
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	123.42 mm
TCor	Preto
Material	Borracha
Material técnico	NBR 70° Shore A
Info	d2=3,53mm

Normas

Especificação técnica

d1	123.42
D (mm)	123.42
Espessura	3.53

Desenho técnico

