

## Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 20X120MM



Referência	39070.200.120
Marca	-
UBB	500644925108
UNSPSC	31163203
EAN	8717077041936
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	20 mm
Comprimento	120 mm
d1 (m6)	20
Material	Aço de corte

### Normas

BS	≈1804-2
ISO	≈2338
DIN	7

Info	<p>Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.d x L: O comprimento nominal (L) não inclui as pontas com chanfro.</p>
------	--

### Especificação técnica

c (max.)	3
D (mm)	20

### Desenho técnico

L (mm) 120

r ≈ 20

**FABORY**

