

Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 25X50MM



Referência	39070.250.050
Marca	-
UBB	500644925447
UNSPSC	31163203
EAN	8717077041967
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	25 mm
Comprimento	50 mm
d1 (m6)	25
Material	Aço de corte

Normas

DIN	7
ISO	≈2338
BS	≈1804-2

Info

Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.d x L: O comprimento nominal (L) não inclui as pontas com chanfro.

Especificação técnica

c (max.)	4
D (mm)	25

Desenho técnico

L (mm) 50
r ≈ 25
FABORY

