

Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 25X70MM



Referência	39070.250.070
Marca	-
UBB	500644925694
UNSPSC	31163203
EAN	8717077041981
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	25 mm
Comprimento	70 mm
d1 (m6)	25
Material	Aço de corte

Normas

ISO	≈2338
BS	≈1804-2
DIN	7

Info	<p>Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.d x L: O comprimento nominal (L) não inclui as pontas com chanfro.</p>
------	--

Especificação técnica

c (max.)	4
D (mm)	25

Desenho técnico

L (mm) 70

r ≈ **FABORY** 25

