

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superfície 4X10MM



Referência	39090.040.010
Marca	-
UBB	500645330324
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080034
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	10 mm
Material	Aço
Material técnico	60±2HRC
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info d x L1: O comprimento nominal (L1) inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2464
NF	≈E27-475
DIN	7979-D
ISO	≈8735-A

Especificação técnica

c1 ≈	0.4
c2 ≈	1.3
d1	2
D (mm)	4
L (mm)	10
L1	10
r ≈	4
t1	6

Desenho técnico

