

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superfície 4X24MM



Referência	39090.040.024
Marca	-
UBB	500645330738
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080072
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	24 mm
Material	Aço
Material técnico	60±2HRC
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info d x L1: O comprimento nominal (L1) inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8735-A
DIN	7979-D
NEN	≈2464
NF	≈E27-475

Especificação técnica

c1 ≈	0.4
c2 ≈	1.3
d1	2
D (mm)	4
L (mm)	24
L1	24
r ≈	4
t1	6

Desenho técnico

