

## Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superfície 2X10MM



Referência	39400.020.010
Marca	-
UBB	950368000507
UNSPSC	31162201
EAN	8715492821072
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	10 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

### Normas

ISO	1051
DIN	660/124
BS	4620

### Especificação técnica

d1	2
d2	3.5
d3 (min.)	1.87
D (mm)	2
e (max.)	1
k (js14)	1.2
L (mm)	10

### Desenho técnico

