

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Aço C4C/C10C Sem tratamento de superfície 8X40MM



Referência	39400.080.040
Marca	-
UBB	950368005225
UNSPSC	31162201
EAN	8715492821690
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d_1	8
Diâmetro (mm)	8
Comprimento (L) (mm)	40
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	C4C/C10C
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

DIN	660/124
ISO	1051
BS	4620

Especificação técnica

d_2	14
d_3 (min.)	7.76
e (max.)	4
k (js14)	4.8

Desenho técnico

