

Cavilha cilíndrica com chanfro e piloto DIN 1470 Aço de corte 4X8MM



Referência	39700.040.008
Marca	-
UBB	950359120470
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823397
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço de corte

Info

V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas boleadas (tolerância js15).

Normas

ISO	≈8739
DIN	1470
NEN	≈2601

Especificação técnica

c ≈	0.5
d1	4
d2 ≈	4.25
D (mm)	4
L (mm)	8
r ≈	4
Tolerância	h11
V	10.6

Desenho técnico

