

Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 2X8MM



| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 39730.020.008 |
| Marca | - |
| UBB | 950359657976 |
| UNSPSC | 31163215 |
| EAN | 8715492825797 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|----------------------|---|
| d_1 | 2 |
| Diâmetro (mm) | 2 |
| Comprimento (L) (mm) | 8 |

Observações V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d_1 (nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as ponta boleadas (tolerância js15).

| | |
|------------------------|--------------|
| Material (comprimento) | Aço de corte |
|------------------------|--------------|

Normas

| | |
|-----|------|
| ISO | 8740 |
| DIN | 1473 |

Especificação técnica

| | |
|---------------|------|
| $c \approx$ | 0.25 |
| $d_2 \approx$ | 2.15 |
| $f \approx$ | 0.9 |
| $r \approx$ | 2 |
| Tolerância | h9 |
| V | 2.85 |

Desenho técnico

