

Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 8X14MM



Referência	39730.080.014
Marca	-
UBB	500645374470
UNSPSC	31163215
EAN	8717077084537
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d_1	8
Diâmetro (mm)	8
Comprimento (L) (mm)	14

Observações V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d_1 (nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as ponta boleadas (tolerância js15).

Material (comprimento)	Aço de corte
------------------------	--------------

Normas

DIN	1473
ISO	8740

Especificação técnica

$c \approx$	1
$d_2 \approx$	8.3
$f \approx$	2.8
$r \approx$	8
Tolerância	h11
V	40.5

Desenho técnico

