FABORY

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 8X80MM

Referência	39730.080.080
Marca	-
UBB	500645374967
UNSPSC	31163215
EAN	8717077084582
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	80 mm
Material	Aço de corte
Info	V = Força transversal dupla min. em kN.Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2604
ISO	≈8740
DIN	1473

Especificação técnica

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.3
D (mm)	8
f ≈	2.8
L (mm)	80
r ≈	8
Tolerância	h11
V	40.5

Desenho técnico