

Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 8X100MM



Referência	39730.080.100
Marca	-
UBB	500644966029
UNSPSC	31163215
EAN	8717077036703
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	100 mm
Material	Aço de corte

Info

V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas boleadas (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Especificação técnica

c ≈	1
d1	8
d2 ≈	8.3
D (mm)	8
f ≈	2.8
L (mm)	100
r ≈	8
Tolerância	h11
V	40.5

Desenho técnico

