

Cavilha cilíndrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 10X24MM



Referência	39730.100.024
Marca	-
UBB	500644966367
UNSPSC	31163215
EAN	8717077036734
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	10 mm
Comprimento	24 mm
Material	Aço de corte

Info

V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as ponta boleadas (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2604
DIN	1473
ISO	≈8740

Especificação técnica

c ≈	1.2
d1	10
d2 ≈	10.35
D (mm)	10
f ≈	3.5
L (mm)	24
r ≈	10
Tolerância	h11
V	63.2

Desenho técnico

