

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1474 Aço de corte 1,5X5MM



Referência	39740.015.005
Marca	-
UBB	950359139124
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826480
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.5 mm
Comprimento	5 mm
Material	Aço de corte
Info	V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

NEN	≈2605
ISO	≈8741
DIN	1474

Especificação técnica

c ≈	0.2
d1	1.5
d2 ≈	1.6
D (mm)	1.5
L (mm)	5
r ≈	1.5
Tolerância	h9
V	1.6

Desenho técnico

