

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1474 Aço de corte 2X8MM



Referência	39740.020.008
Marca	-
UBB	950359201312
UNSPSC	31163215
EAN	8715492826572
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	8 mm
Material	Aço de corte
Info	V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

DIN	1474
ISO	≈8741
NEN	≈2605

Especificação técnica

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	8
r ≈	2
Tolerância	h9
V	2.85

Desenho técnico

