

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1474 Aço de corte 12X55MM



Referência	39740.120.055
Marca	-
UBB	500645377770
UNSPSC	31163215
EAN	8717077084865
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	12 mm
Comprimento	55 mm
Material	Aço de corte

Info V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

DIN	1474
ISO	≈8741
NEN	≈2605

Especificação técnica

c ≈	1.6
d1	12
d2 ≈	12.4
D (mm)	12
L (mm)	55
r ≈	12
Tolerância	h11
V	91

Desenho técnico

