

Cavilha cilíndrica com estria DIN 1475 Aço de corte 12X100MM



Referência	39750.120.100
Marca	-
UBB	500645381301
UNSPSC	31163215
EAN	8717077085220
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	12 mm
Comprimento	100 mm
Material	Aço de corte

Info V = Força transversal dupla min. em kN. Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O diâmetro nominal (L) não inclui as pontas com chanfro (tolerância js15).

Normas

DIN	1475
ISO	≈8742
NEN	≈2606

Especificação técnica

c ≈	1.6
d1	12
d2 ≈	12.4
D (mm)	12
L (mm)	100
r ≈	12
Tolerância	h11
V	91

Desenho técnico

