



Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Aço Sem tratamento de superfície 1,4X6MM

Referência 39760.014.006

Marca -

UBB 950359153968

UNSPSC 31163215

EAN 8715492828057

Emb. de 200 Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.4 mm
Comprimento	6 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Info Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Normas

DIN 1476

Especificação técnica

d1	1.4
d2 ≈	1.5
d3	2.4
D (mm)	1.4
f ≈	0.5
k	0.8
L (mm)	6
r ≈	1.4
Tolerância	+0/-0.05

Desenho técnico

