



Cavilha cabeça redonda DIN 1476 Alumínio 2,3X5MM

Referência	45390.023.005
Marca	-
UBB	500648883949
UNSPSC	31163215
EAN	8717077229921
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.3 mm
Comprimento	5 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Alumínio
Info	Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada. O comprimento nominal (L) é com tolerância js15.

Normas

DIN	1476
-----	------

Especificação técnica

d1	2.3
d2 ≈	2.5
d3	4
D (mm)	2.3
f ≈	0.5
k	1.4
L (mm)	5
r ≈	2.1
Tolerância	+0/-0.075

Desenho técnico

