

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X25

Referência	45810.100.025
Marca	-
UBB	950351734914
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838551
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	25 mm
Classe	60
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Kuprodur
Material técnico	CU5
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1.5
s	17

Desenho técnico

