

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Kuprodur CU5 60 M16X40

Referência	45810.160.040
Marca	-
UBB	950351736323
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838698
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	40 mm
Classe	60
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Kuprodur
Material técnico	CU5
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Desenho técnico

