

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M4X8

Referência	46010.040.008
Marca	-
UBB	500645383539
UNSPSC	31161620
EAN	8717077095373
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	8 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	8
P	0.7
s	7

Desenho técnico

