

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M4X30

Referência	46010.040.030
Marca	-
UBB	950351737495
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839398
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Desenho técnico

