

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M4X60

Referência	46010.040.060
Marca	-
UBB	500645383794
UNSPSC	31161620
EAN	8717077095397
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	60 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	60
P	0.7
s	7

Desenho técnico

