

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M6X8

Referência	46010.060.008
Marca	-
UBB	500645384297
UNSPSC	31161620
EAN	8717077095441
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	8 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	8
P	1
s	10

Desenho técnico

